

壹 透光級數

色標	透視率	天氣	適用天候
CAT.0	80%-100%		防風防塵，適合夜間/光線不佳時使用。
CAT.1	43%-80%		適合傍晚或部分陰天使用。
CAT.2	18%-43%		適合日間及部分多雲天氣使用。
CAT.3	8%-18%		可高效過濾強光狀態，適合日間使用。
CAT.4	3%-8%		特殊過濾效果，適合雪地，但並不適合開車及夜間時佩戴。

貳 眼鏡特色說明


	材質	描述
PL	偏光片	經過特殊光學處理後，具耐刮、防水、抗UV紫外線，能有效解決眩光、散射光困擾、同時也能降低眼睛視覺疲勞、增強視覺舒適度。
PC	耐撞擊鏡片	鏡片材質使用Polycarbonate（聚碳酸酯）研製而成，具質輕、耐熱、高光學透明度、耐衝擊力以及低雙折射性、防紫外線等六大特性；能有效切斷紫外線100%抗UV。可阻隔有害強光，有效防護眼球免受光害損傷與運動意外傷害。
Photochromic	變色片	在遇到紫外線時，PC鏡片自動變色加深，透光率降低，並有效阻止紫外線透過；紫外線消失後，鏡片即恢復原色。在不同天氣與光照環境下呈現出不同的顏色變化，增加眼鏡在不同環境下的功能，其視覺優化，可有效阻擋有害眩光、紫外線，100%阻隔UVA和UAB。
TR	TR90科技鏡架	採用最頂級瑞士EMS Grilamid TR90（塑膠鈦）材質，比重1.0（輕於塑膠鏡框20%以上）。超輕、彈性不易變型、耐高溫、適長時間休閒運動佩戴。
PC框	透明鋼鏡架	由素有「透明鋼」之稱的Polycarbonate(聚碳酸酯)研製而成，具質輕、耐熱、耐衝擊力的特色。
TPEE	TPEE鏡架	TPEE為高性能彈性體和彈性塑料。它具有特殊的韌性和彈性，具有抗衝擊，抗彎曲疲勞，在低溫下的柔韌性和在高溫下保持良好的性能。
E3WE	附光學鏡片框架	內掛式近視用近視鏡架。

參 鏡片拆裝說明

鏡片組裝未完全將導致鏡片容易脫落、Ready Run 的太陽鏡有部分設計為可換片之功能，消費者可自行更換鏡片。更換鏡片時請依照下列幾個步驟拆卸：


1. 二片式半框太陽眼鏡

- 拆卸  
把眼鏡正面朝自己、用右手握住鏡片往右前方施力抽出（如圖一）。





※待二側鏡片都裝好後，可輕扭框檢視鏡片是否牢固。

- 組裝  
先把鏡片內側卡榫先卡入鏡框內後沿著鏡框溝槽順勢上推之定位（如圖二）。



2. 光學鏡片框架

- 組裝  
將其鏡框和光學框之配合卡榫對準後（圖三），於卡榫上方施力壓下至發出卡入聲響後完成（圖四）。



肆 保固範圍

1. 自購買日起，鏡框提供一年，鏡片提供三個月的售後服務保固。保固期間內經正常使用情形下發生故障時，請將完整商品連同本保證卡或購買憑證寄回總代理，享有保固維修服務，但不包含人為因素及正常耗損之損壞。
2. 如發現產品原始製造瑕疵，自購買日7日內可憑產品保證卡或購買憑證向原經銷商或總代理申請更換新品。
3. 對於產品瑕疵有爭議時，皆保留由原廠判定是否為產品瑕疵的權利。
4. 如對產品及配件有任何疑問，請洽詢總代理。

伍 產品維護須知

1. 所有Ready Run 眼鏡附上頂級超細纖維袋乙只或眼鏡繩袋（以原廠發配為準）及QR CODE 產品使用說明書。
2. 眼鏡不使用時，請收納附贈之頂級超細纖維袋或眼鏡繩袋中。
3. 請勿將眼鏡直接放置於車內直曬處。
4. 定期以常溫清水清潔，並於沖洗乾淨後以軟布拭乾延長產品壽命，切勿使用酒精或化學藥水擦拭鏡框及鏡片。